



KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas, Ø Dmin: 62mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238370 62
GTIN	4047109081574
Produktų klasė	24I

Aprašymas

Modelis:

- Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkais.
- Modulinis sistemos surinkimas.
- Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
- Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
- Greitas pirminis suregulavimas reguliuojant ištekimo peilį.
- Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
- Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25–0,6 mm Ø-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
- Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm Ø-yje.
- Tikslus suveikimas – be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

Paskirtis:

komplektuojama su tilteliu Nr. 238372.

Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.

Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	18500 min ⁻¹
Tikslus reguliavimas Ø	0,6 mm

Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	55 mm
Mažiausias Ø D _{min}	62
ABS® koto Ø D _s	50
Ašmenų laikiklis	238374 62-82
Keičiamas tiltelis	238372 62; 82
Suklio ribos Ø	62 - 103 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas
M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 62-82

238374 62-82