

**CNGA 120408, PT600M, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255806 HART
GTIN	4960664545537
Produktų klasė	25F

**Aprašymas****Modelis:**

**MEGACOAT** dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,25 mm/aps,
Nuožula	S02025
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pritaikymo sritis	KIETAS
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,9 mm

Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNGA 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui