


TNGA 160404, PT600M, Pritaikymo sritis: HART

Užsakymo data

Užsakymo numeris	255842 HART
GTIN	4960664546343
Produktų klasė	25F

Aprašymas
Modelis:

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Nuožula	S02025
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,9 mm
Pritaikymo sritis	KIETAS
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNGA 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui