



Dinamometrinis raktas Standard MANOSKOP® 721 su terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 800Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657220 800
GTIN	4018754031979
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, kompaktiškas dinamometrinis raktas darbui viena ranka, nustatomas skale (Nm ir ft. lb) ir atsilaisvinantis. Tikslumas išlieka ir po keliasdešimt tūkstančių priveržimų, nes visos susidėvinčios dalys pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų, o lenkimo strypas dirbant tik trumpam apkraunamas. Pasiekęs sukimo momentą jis iškart grąžinamas į ramybės padėtį. Korpusas ir rankena iš tvirto, kvadratinio skerspjūvio vamzdžio.

Mato vienetai: Nm, lbfft. Terkšlė su **perkišamu kvadratu dešininiam ir kairiniam priveržimui.**

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Dėl greito reguliavimo idealiai tinka remontui ir mažesnių serijų darbams.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	800 Nm
Svoris	6380 g
Galvutės aukštis h	42 mm
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Galvutės plotis b	76 mm
Skalės padalijimas, 1 padala =	20 Nm
Sūkių momento ribos	160 - 800 Nm
Sūkių momento ribos	120 - 600 lbfft
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Bendras ilgis L	1051 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	938 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Serija	MANOSKOP® 721Nf

Produkto rūšis

Dinamometrinis raktas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/657220-800>
