

Garant**VHM plėtimo galvutė HPC H7, plienas Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239720 11
GTIN	4045197575470
Produktų klasė	23A

Aprašymas**Modelis:**

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	11 mm
Laikiklio dydis	10 mm
Galvutės ilgis l	20 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm/aps,
Pjovimo briaunos ilgis l_1	10 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Rakto dydis	8 mm
Serija	TopCut
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis tinkamas laikiklis	taip
Produktas	GARANT TopCut
Produktas	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
GGG	tinka	60 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapas, min.	tinka		