

Garant
VHM plėtimo galvutė HPC H7, INOX Kiauroji kiaurymė, TiAlN, Nominalus Ø D: 14mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239730 14
GTIN	4045197576019
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

Keičiamos plėtimo galvutės **kiaurymėms pagal suleidimo toleranciją IT7 gauti**. Pjovimo briaunų geometrija pritaikyta panaudojimui.

Surinktos sistemos eiga $\leq 5 \mu\text{m}$ (atsižvelgiant į galvą ir laikiklį).

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms.

HPC/HSC plėtimui.

Pastaba:

Bendras naudojamas ilgis = L_1 (laikiklis Nr. 239740 / 239745) + l (keičiama galvutė nuo 239710 iki 239720).

Tinkamas užveržimo raktas Nr. 219987. Galvutė dinamometriniam raktui Nr. 219986.

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Laikiklio dydis: 12 mm

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 12 mm

Galvutės ilgis l: 22 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	14 mm
---------------	-------

Pjovimo briaunos ilgis l_1	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Galvutės ilgis l	22 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Laikiklio dydis	12 mm
Rakto dydis	10 mm
Serija	TopCut
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Pjovimo technika	HPC
Vidinis aušinimas	taip
Pusiau standartinis	taip
tinkamas laikiklis	GARANT TopCut
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		