



KOMET REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 Kermetas ASG4000, DST, Nominalus Ø D: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239816 20
GTIN	4047109236554
Produktų klasė	27E

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, **nušlifotos suleidimui H7**.

Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama μ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki $5 \times D$.

Geometrija **ASG4000** tiesiais dantimis su įpjovos kampu 25° .

Specialiai **kiaurosoms kiaurymėms pliene**.

Pastaba:

- **Kiti dydžiai – pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.**
- **Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880 – 239940.**
- **Rekomenduojami režimai kiaurosoms kiaurymėms.**

Vidinis aušinimas: taip

skirta Nr. 239880 – 239940: 20–21,99

Pjovimo briaunos ilgis l_1 : 6 mm

Galvutės ilgis l : 20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z : 6

Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/aps,

Techninis aprašymas

Nominalus Ø D	20 mm
---------------	-------

Pjovimo briaunos ilgis l_1	6 mm
Pastūma f plienui $< 750 \text{ N/mm}^2$ skirta Nr. 239880 – 239940	0,8 mm/aps, 20–21,99
Galvutės ilgis l	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	DST
Gręžimo tolerancija	H7
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė plėtimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $< 500 \text{ N/mm}^2$	tinka	180 m/min	P
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	160 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	140 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		