

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma E, oksiduotas, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135815 M3
GTIN	4069515001335
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.

Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant **gilius** sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su padidintu **vanadžio kiekiu** siekiant pagerinti atsparumą dilimui. **Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Forma E (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis).

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	2,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Sriegio dydis	M3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio gylis	9 mm
Norma	DIN 371
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio Ø	3 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio tipas	M

Duomenų lapai

Kiaurymės Ø	2,5 mm
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		

Duomenų lapai

Alyva

tinka

drėgnas, maks.

tinka