

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C DIN 376, oksiduotas, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135810 M3
GTIN	4069515001328
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.

Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti atsparumą dilimui. **Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Kotas **pagal DIN 376** (= koto Ø siaurėjantis), todėl tinka gilesniam sriegimui.

Forma C (2 – 3 vijų pjaunančioji dalis).

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	2,2 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Drožlių griovelių skaičius	2
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	3 mm
Kiaurymės Ø	2,5 mm
Ašmenys	HSS E

Duomenų lapai

Sriegio dydis	M3
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N

Duomenų lapai

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka