

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 5X0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137110 5X0,5
GTIN	4069515002622
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant **gilius** sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su vanadžio kiekiu, siekiant pagerinti **atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	15 mm
Norma	DIN 374
Koto kvadratas □	2,7 mm
Sriegio dydis	M5×0,5
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Koto Ø D _s	3,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	70 mm
Sriegio tipas	MF

Duomenų lapai

Sriegio Ø	5 mm
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka