

**Garant****GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G1.1/4****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137755 G1.1/4 |
| GTIN             | 4069515002820 |
| Produktų klasė   | 13V           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.**

Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės **HSS#E pjovimo medžiaga** su padidintu **vanadžio kiekiu** siekiant pagerinti atsparumą dilimui. **Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Sriegio žingsnis           | 2,309 mm |
| Kiaurymės Ø                | 39,5 mm  |
| Vijų skaičius colyje       | 11       |
| Sriegio dydis              | G1.1/4   |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Sriegio Ø                  | 41,91 mm |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm    |
| Koto kvadratas □           | 24 mm    |

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sriegio gylis                        | 125,73 mm                                  |
| Bendras ilgis L                      | 170 mm                                     |
| Serija                               | Vap Tap                                    |
| Danga                                | oksiduotas                                 |
| Sriegio tipas                        | G                                          |
| Profilio kampas                      | 55 laipsniai                               |
| Norma                                | DIN 5156                                   |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C                                          |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                               |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas                    | ne                                         |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji              |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | žalia                                      |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 18 m/min       | N         |
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | tinka         | 13 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 18 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 6 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 6 m/min        | M         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 15 m/min       | N         |

## Duomenų lapai

|                |       |
|----------------|-------|
| Uni            | tinka |
| Alyva          | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |