

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137755 G3/8
GTIN	4069515002776
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.

Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės **HSS#E pjovimo medžiaga** su padidintu **vanadžio kiekiu** siekiant pagerinti atsparumą dilimui. **Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	19
Koto Ø D _s	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	16,66 mm
Kiaurymės Ø	15,25 mm
Sriegio gylis	49,98 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	G3/8
Sriegio žingsnis	1,337 mm

Duomenų lapai

Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Serija	Vap Tap
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N

Duomenų lapai

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka