

Garant**GARANT Vap Tap** mašininis sriegiklis HSS-E ISO 228 +0,05 mm, oksiduotas, G: G1/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137765 G1/4
GTIN	4069515002851
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

GARANT Vap Tap Universal sriegiklis. Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis.

Optimizuotas kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui, naudojant gilius sriegius. Aukštos kokybės HSS#E pjovimo medžiaga su padidintu vanadžio kiekiu siekiant pagerinti atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Tolerancijos klasė ISO 228 + 0,05 mm.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ruošinams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Rekomendacija:

Rekomenduojame gręžiant pagalbinę kiaurymę nesilaikyti DIN duomenų (žr. lentelę) ir jos Ø prasigręžti 0,05 mm didesnį.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	11 mm
Sriegio Ø	13,16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	100 mm
Vijų skaičius colyje	19
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Kiaurymės Ø	11,8 mm
Sriegio gylis	39,48 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio dydis	G1/4
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Serija	Master Tap
Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Tolerancijos klasė	ISO 228
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		