

Garant**GARANT Vap Tap mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 30X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137110 30X1,5
GTIN	4069515002752
Produktų klasė	13V

Aprašymas**Modelis:**

Galima patikimai naudoti su įvairiomis medžiagomis. Optimizuotas **kaklelio ir griovelio ilgis, geresniam drožlių pašalinimui**, naudojant **gilius** sriegius. Aukštos kokybės **HSS-E pjovimo medžiaga** su vanadžio kiekiu, siekiant pagerinti **atsparumą dilimui. Paviršius oksiduotas**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Sriegio Ø	30 mm
Sriegio gylis	90 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	MF
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	22 mm
Norma	DIN 374
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	28,5 mm

Duomenų lapai

Sriegio dydis	M30×1,5
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Serija	Vap Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	18 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	15 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka