



## HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M2



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 139130 M2     |
| GTIN             | 4069515003247 |
| Produktų klasė   | 12I           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Gr. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX.

**HOLEX Pro Form:** Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga** pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- **Optimizuota HIPIMS TiN danga** – naujausios kartos.

### Techninis aprašymas

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Sriegio Ø                                | 2 mm       |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                    | 2,8 mm     |
| Sriegio žingsnis                         | 0,4 mm     |
| Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis | 1,85 mm    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z               | 3          |
| Tolerancijos klasė                       | ISO 2X 6HX |
| Sriegio dydis                            | M2         |
| Serija                                   | Pro Form   |
| Drožlių griovelių skaičius               | 3          |
| Bendras ilgis L                          | 45 mm      |
| Sriegio gylis                            | 3 mm       |

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Koto kvadratas □             | 2,1 mm                                                           |
| Danga                        | TiN                                                              |
| Sriegio tipas                | M                                                                |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                                     |
| Ašmenys                      | HSS E PM                                                         |
| Norma                        | DIN 2174                                                         |
| Sriegio norma                | DIN 13                                                           |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                                                                |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                                          |
| Vidinis aušinimas            | ne                                                               |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji                                  |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira                                   |
| Pjovimo kryptis              | dešininis                                                        |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                                                            |
| Produkto rūšis               | Valcuojantis / terminis /<br>bedrožlis / formuojantis sriegiklis |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai            | tinka         | 20 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 20 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 27 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 25 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 10 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 8 m/min        | M         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 20 m/min       | N         |
| Uni                             | tinka         |                |           |

## Duomenų lapai

|                |       |
|----------------|-------|
| Alyva          | tinka |
| drėgnas, maks. | tinka |