



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių 6HX, TiN, M: M2,3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139130 M2,3
GTIN	4069515003254
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Gr. M1–M1,4 – **tolerancijos klasė:** ISO 1X / 4HX.

HOLEX Pro Form: Galingą valcuojantį sriegiklį galima naudoti įvairiose medžiagose.

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga** pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- **Optimizuota HIPIMS TiN danga** – naujausios kartos.

su senu DIN-profilu.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio Ø	2,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	M2,3
Sriegio gylis	3,45 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Serija	Pro Form

Sriegio žingsnis	0,4 mm
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,1 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N

Duomenų lapai

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka