



HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais 6HX, TiN, M: M2,5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	139180 M2,5
GTIN	4069515003469
Produktų klasė	12I

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant galias kiaurymes.

Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.

HOLEX Pro Form: Galingą sriegiklį galima naudoti įvairioms medžiagoms.

- HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
- Optimizuota HIPIMS TiN danga yra naujausios kartos.

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	2,5 mm
Sriegio gylis	7,5 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio žingsnis	0,45 mm
Serija	Pro Form
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto Ø D _s	2,8 mm
Sriegio dydis	M2,5
Drožlių griovelių skaičius	3
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Srieginės kiaurymės Ø orientacinis dydis	2,3 mm

Duomenų lapai

Bendras ilgis L	50 mm
Danga	TiN
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	8 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		

Duomenų lapai

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka