


CNMG 120412, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120412 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Drožlialaužis	PS
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,2 mm

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui