



BMT išilginis laikiklis, BMT: 45



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319885 45
GTIN	4069515004251
Produktų klasė	32U

Aprašymas

Modelis:

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.

Tinka tradiciniams tekinimo laikikliams.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.**
- **Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.**
- **Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.**

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais. Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

- **DN SOLUTIONS (buvusi DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Puma TT1300 SY/SYY; Lynx 220 M/LM; Lynx 220 LMS/LY/LSY**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**
- **Haas: ST-10/15Y (BMT45)**
- **Hwacheon: Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16 ST); Hi-Tech 230 YSMC (20ST, BMT45)**

- **Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)**
- **SMEC: NS 2000M/LM; PL 1600; 2000M**
- **Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300; TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT45)**
- **Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)**
- **Victor: VTurn-NP16CM**

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

x	65 mm
L ₁	58 mm
L ₂	58 mm
h ₂	75 mm
h ₁	20 mm
b ₂	62 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis