

Garant**Besisukantis tekinimo centras su slėgio indikatoriumi, Morzės kūgis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321760 3
GTIN	4069515008358
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Nustatomas slėgis (tvirtinimo jėga) matomas manometro langelyje kN.
- Trumpa, stabili konstrukcija su išilgine ašimi. Įrankis užgrūdintas ir tiksliai nušlifluotas.
- Tikslūs guoliai, skirti didelėms ašinėms apkrovoms ir dideliame sukimo tikslumui.
- Specialus sandarinimas neleidžia nešvarumams ir aušinimo skysčiui patekti į įrankio vidų. Guoliai sutepti, todėl nereikia techninės priežiūros.
- Ilgio išlyginimas naudojant spyruokles.

Viršūnės kampas 60°.

Paskirtis:

Visur, kur užspaudimo jėga turi būti išlaikyta tam tikrose ribose, kad ruošinys nebūtų deformuotas, bet užspaustas tinkama jėga.

- Gali būti naudojamas kaip atraminis centras kartu su varančiais įtaisais Nr. 327400 – 327403, 327455 - 327465, nes varomąsias galvutes reikia įspausti į ruošinį.
- Ruošinių tekinimui, kurie, išsiskiriant šilumai apdirbimo metu, pailgėja.
- Ilgų ir plonų ruošinių tvirtinimui, apsaugant nuo jų išlinkimo.
- Sunkių ruošinių tvirtinimui, kai reikia kontroliuoti užspaudimo jėgą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis B	112 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,01 mm
didžiausias viršūnės Ø 30° A	28 mm
Viršūnės ilgis C	31 mm

Duomenų lapai

tekinamo ruošinio masė	450 kg
Morzės kūgis	MK3
didžiausias viršūnės Ø 60° A	12 mm
Korpuso Ø D	66 mm
maksimali ašinė užspaudimo jėga	650 daN
Spyruoklės eiga	2 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys