


CNMG 190616, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250384 CA510
GTIN	4960664697243
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 190616 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	PH
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kietlydinys	CA510

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui