


CNMM 120412, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 120412 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PX
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui