

LOCTITE**Sriegių sandarinimo priemonė, 50 ml, Gamintojo ID: 511**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083321 511
GTIN	5010266002996
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms, skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas **paviršių sąlytis** užtikrina **100% sandarumą**. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Tinka metaliniams sriegiams iki M80 / R3.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
kai sriegio dydis M iki	M80
kai sriegio dydis coliais	3 in

Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 511
minimalus atitrūkimo momentas	6 Nm
Darbinis kietumas pagal	72 h
Laikymo temperatūra	8 - 21 °C
Užpildymo kiekis	50 ml
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
Dinaminis klampumas	9000 - 22000 mPas
Kietumas tempiant pagal	10 min
Cheminė bazė	Dimetakrilato esteris
tinka medžiagoms	Metalas
Temperatūros ribos	-55 - 150 °C
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Forma	pastos konsistencijos
Spalva	baltas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
Tankis	1,05 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	50 ml
Produkto rūšis	Sandarinimo priemonė