

**Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160408, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251824 PR115S
GTIN	4960664035922
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	MU
Rūšis	PR115S
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui