



Keičiama tekimo plokštelė TNMG 160408, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251583 PR115S
GTIN	4960664035809
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Rūšis	PR115S
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,09 - 0,3 mm/aps,
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MU

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui