

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 120408, glotniajam apdirbimui, Wiper****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250061 HB7020-2
GTIN	4069515015721
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WSS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 480 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,5 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Rūšis	HB7020-2
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius

4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui