

Garant**Keičiama tekimo plokštelė KNUX 160405R, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	130 - 370 m/min
Drožlialaužis	SM
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Rūšis	HB7020-2
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160405R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui