

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160408, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251804 HB7020-2
GTIN	4069515018302
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	130 - 370 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Rūšis	HB7020-2
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Drožlialaužis	SM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui