

Garant

Keičiama tekimo plokštelė CC.T 060204, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060204
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancija	M
Drožlialaužis	SM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Rūšis	HB7010-2

Duomenų lapai

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui