

Garant**Keičiama tekimo plokštelė DNMG 110404, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250652 HB7010-2
GTIN	4069515016605
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	HB7010-2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SS

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

DNMG110404

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui