

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 120404, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250156 HB7010-2
GTIN	4069515015806
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SM
Rūšis	HB7010-2
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui