

Garant

Keičiama tekimo plokštelė SC.T 120404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260765 HB7010-2
GTIN	4069515021135
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120404
Drožlialaužis	SM
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancija	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Rūšis	HB7010-2

Duomenų lapai

Pagrindinis naudojimas	P
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui