

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 09T304, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7020-2
GTIN	4069515015509
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Rūšis	HB7020-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	160 - 400 m/min

Duomenų lapai

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui