


Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 080412, rupiajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252210 HB7010-2
GTIN	4069515019064
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	SG
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 415 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Rūšis	HB7010-2
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui