

**Garant**

## Keičiama tekimo plokštelė SNMM 120412, rupiajam apdirbimui



### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251386 HB7020-2 |
| GTIN             | 4069515017787   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Techninis aprašymas

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Kampo spindulys                               | 1,2 mm               |
| Drožialaužis                                  | SR                   |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 140 - 300 m/min      |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                    |
| Rūšis                                         | HB7020-2             |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 8                    |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Glotnasis apdirbimas |
| Pastūma f                                     | 0,4 - 1,2 mm/aps,    |
| Ašmenys                                       | HM                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 2 - 10 mm            |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | SNMM 120412          |

## Duomenų lapai

Pjovimo sąlygos

retai pertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui