

Garant

Keičiama tekimo plokštelė DC.T 11T308, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	SS
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T308
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Rūšis	HB7010-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui