


**Garant****CNMM 160616, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250460 HB7140-1
GTIN	4045197928085
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMM 160616 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
Drožlialaužis: VR  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 8 mm
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Drožlialaužis	VR
Kietlydinys	HB7140-1

Pastūma f	0,2 - 0,8 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui