

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 110302, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7010-2
GTIN	4069515022279
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Drožialaužis	SS
Rūšis	HB7010-2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 500 m/min
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110302
Kampo spindulys	0,2 mm

Duomenų lapai

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	P
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui