

Garant**Keičiama tekimo plokštelė CNMG 160616, rupiajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250338 HB7010-2
GTIN	4069515016469
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Rūšis	HB7010-2
Drožlialaužis	SG
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kampo spindulys	1,6 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 415 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm

Duomenų lapai

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas

CNMG 160616

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui