


**Garant**
**CNMM 160624, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 160624 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VR  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	VR
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	2 - 8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui