


**Garant**
**CNMM 190616, Rūšis: HB7120-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250464 HB7120-1
GTIN	4045197928115
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 190616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VR  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min
Drožlialaužis	VR
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis $a_p$	2 - 8 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui