

Garant**Keičiama tekimo plokštelė TNMG 160408, glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251434 HB7010-2
GTIN	4069515017886
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Rūšis	HB7010-2
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	170 - 500 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui