

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VBMT 110302, glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261142 HB7020-2
GTIN	4069515021814
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 400 m/min
Pastūma f	0,07 - 0,25 mm/aps,
Rūšis	HB7020-2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm

Duomenų lapai

Drožlialaužis	SS
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui