


Garant
SNMG 190624, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 251338 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197928337 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

SNMG 190624 HB7120-1 Kampo spindulys: 2,4 mm
 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VG
 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 9 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 240 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pastūma f | 0,25 - 0,8 mm/aps, |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 70 - 240 m/min |
| Kampo spindulys | 2,4 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pjūvio gylis a_p | 1,5 - 9 mm |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Drožlialaužis | VG |

| | |
|---|---------------------------------|
| Kietlydinys | HB7120-1 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 190624 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |