

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VNMG 160404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251802 HB7010-2
GTIN	4069515018227
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	HB7010-2
Drožlialaužis	SM
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160404
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 440 m/min

Duomenų lapai

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui