


**Garant**
**CNMM 190624, Rūšis: HB7140-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

CNMM 190624 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1  
 Drožlialaužis: VR  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	2,4 mm
Pastūma $f$	0,2 - 0,8 mm/aps,
Drožlialaužis	VR
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Kietlydinys	HB7140-1

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui