

Garant**DNMG 150408, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 290 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 290 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Drožlialaužis	VS
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui