

Garant

Keičiama tekimo plokštelė VC.T 160404, pusiau glotniajam apdirbimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7010-2
GTIN	4069515022637
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm
Rūšis	HB7010-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Pastūma f	0,08 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 440 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Tolerancija	M

Duomenų lapai

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui