

Garant**DNMG 150404, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250670 HB7140-1
GTIN	4045197928634
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DNMG 150404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Drožlialaužis	VS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui