


Garant**Keičiama tekimo plokštelė WNMG 060408, pusiau glotniajam apdirbimui****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252064 HB7020-2
GTIN	4069515018746
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Rūšis	HB7020-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	130 - 370 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 4 mm

Duomenų lapai

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka

Pusiau glotnusias apdirbimas

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui